

**Plastové kladivo s vložkami Cellidor, Ø hlavy kladiva: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754500 32
GTIN	4013288001153
Trieda položky	73C

Popis**Prevedenie:**

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.

S nárazuvzdornými vložkami z materiálu **Cellidor** (žltý).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná vložka z materiálu Cellidor pozri č. 754600; náhradná násada pozri č. 754400.

Technický opis

Materiál násady	jaseň
Dĺžka hlavy s nástavcov	95 mm
Dĺžka násady	280 mm
Ø hlavy kladiva	32 mm
Ø puzdra	32 mm
Hmotnosť	0,374 kg
Séria	100
Materiál vložky	Cellidor, žltá, tvrdá
Označenie výrobcu	100

bez spätného rázu	nie
Vložky kombinovateľné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Jaseňová násada na kladivá s klinom Pre Ø hlavy kladiva 32	754400 32
Náhradná polyuretánová vložka Ø hlavy kladiva 32	754300 32
Náhradná vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 32	754600 32