



## Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada z hikorového dreva, Ø hlavy kladiva: 60mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754700 60
GTIN	7610733003495
Trieda položky	73B

### Popis

#### Prevedenie:

Silný ocelový stredový diel s upínacím čapom a manžetou na uchytenie vložiek. Vložky z nylonu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé).

S násadóz z amerického hikorového dreva.

**Bez spätného rázu** vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodnené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

#### Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

#### Náhradný diel:

Náhradné vložky pozri č. 754720 a 754730.

Náhradná násada z hikorového dreva č. 754840.

### Technický opis

Dĺžka hlavy s nástavcov	120 mm
Hmotnosť	1,47 kg
Materiál púzdra	Oceľ
Materiál násady	hikorové drevo
Ø hlavy kladiva	60 mm
Dĺžka násady	360 mm

Celková dĺžka	420 mm
Materiál vložky	nylon, biela
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

### Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložkavypuklý Ø hlavy kladiva 60	754730 60
Náhradná nylonová vložkaploché Ø hlavy kladiva 60	754720 60
Hikorová násada na kladivá s klinom pre Ø hlavy 60	754840 60