

**Plastové kladivo s vložkami Cellidor, Ø hlavy kladiva: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754500 40
GTIN	4013288001177
Trieda položky	73C

Popis**Prevedenie:**

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva. S nárazuvzdornými vložkami z materiálu **Cellidor** (žltý).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná vložka z materiálu Cellidor pozri č. 754600; náhradná násada pozri č. 754400.

Technický opis

Ø puzdra	40 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	110 mm
Materiál násady	jaseň
Hmotnosť	0,656 kg
Ø hlavy kladiva	40 mm
Dĺžka násady	320 mm
Séria	100
Materiál vložky	Cellidor, žltá, tvrdá
Označenie výrobcu	100

bez spätného rázu	nie
Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Jaseňová násada na kladivá s klinom Pre Ø hlavy kladiva 40	754400 40
Náhradná vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 40	754600 40
Náhradná polyuretánová vložka Ø hlavy kladiva 40	754300 40