

Garant**Mäkké kladivo s nylonovými vložkami a strednou časťou z ocele, Ø hlavy kladiva: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754120 40
GTIN	4045197680433
Trieda položky	71D

Popis**Prevedenie:**

Silný kovový stredový diel s rukoväťou kladiva z hikorového dreva, s nylonovým puzdrom na rukoväť a krúžkovým klinom. Nylonové vložky odolné voči nárazom a opotrebovaniu sú spojené so stredovým dielom pomocou dvojčinného upevňovacieho systému.

Medzikus z ocele.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka k dispozícii pod č. 754180 a náhradná násada pod č. 751650.

Technický opis

Hmotnosť	0,578 kg
Dĺžka násady	320 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	105 mm
Ø hlavy kladiva	40 mm
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 40

754180 40

Násada z hikorového dreva s ochranným puzdrom násady
a kruhovým klinom Dĺžka násady 320

751650 320