



## Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada z hikorového dreva, Ø hlavy kladiva: 22mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754700 22
GTIN	7610733003433
Trieda položky	73B

### Popis

#### Prevedenie:

Silný ocelový stredový diel s upínacím čapom a manžetou na uchytenie vložiek. Vložky z nylonu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé).

S násadóz z amerického hikorového dreva.

**Bez spätného rázu** vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodnené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

#### Použitie:

Na vyrovnávanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

#### Náhradný diel:

Náhradné vložky pozri č. 754720 a 754730.

Náhradná násada z hikorového dreva č. 754840.

### Technický opis

Dĺžka hlavy s nástavcov	75 mm
Dĺžka násady	250 mm
Celková dĺžka	270 mm
Materiál púzdra	Oceľ
Ø hlavy kladiva	22 mm
Materiál násady	hikorové drevo

Hmotnosť	0,167 kg
Materiál vložky	nylon, biela
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

### Príslušenstvo

Hikorová násada na kladivá s klinom pre Ø hlavy 22	754840 22
Náhradná nylonová vložkavypuklý Ø hlavy kladiva 22	754730 22
Náhradná nylonová vložkaploché Ø hlavy kladiva 22	754720 22