

**Bit „HF“ pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 s pridržiavacou funkciou, Profil Torx®: TX30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	674255 TX30
GTIN	4013288106940
Trieda položky	63H

Popis**Prevedenie:**

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000 – 675050.

Kónický profil Torx® HF spoľahlivo udrží všetky skrutky Torx®. Farebne odlišené zlatou povrchovou úpravou. Od veľ. TX40 s priechodnou šesťhrannou čepeľou.

Použitie:

Funkcia pridržania pre optimálne nasadenie a utiahnutie skrutiek Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Technický opis

Profil Torx®	TX30
Celková dĺžka	50 mm
Bit-šesťhranná stopka	E 6,3
Označenie výrobcu	867/4 TORX® HF
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Bitový nástroj

