

**Plastové kladivo s vložkami z polyuretánu, Ø hlavy kladiva: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754200 22
GTIN	4013288001498
Trieda položky	73C

Popis**Prevedenie:**

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.

S oderuvzdornými netriešlivými vložkami z **polyuretánu** (hrdzavohnedé).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná vložka z polyuretánu pozri č. 754300; náhradná násada pozri č. 754400.

Technický opis

Dĺžka násady	250 mm
Materiál násady	jaseň
Ø puzdra	22 mm
Hmotnosť	0,193 kg
Ø hlavy kladiva	22 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	75 mm
Séria	102
Materiál vložky	uretán, stredne tvrdé
Označenie výrobcu	102

bez spätného rázu	nie
Vložky kombinovateľné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 22	754600 22
Jaseňová násada na kladivá s klinom Pre Ø hlavy kladiva 22	754400 22
Náhradná polyuretánová vložka Ø hlavy kladiva 22	754300 22