



Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada z hikorového dreva, Ø hlavy kladiva: 32mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754700 32
GTIN	7610733003457
Trieda položky	73B

Popis

Prevedenie:

Silný ocelový stredový diel s upínacím čapom a manžetou na uchytenie vložiek. Vložky z nylonu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé).

S násadóz z amerického hikorového dreva.

Bez spätného rázu vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

Použitie:

Na vyrovnávanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradné vložky pozri č. 754720 a 754730.

Náhradná násada z hikorového dreva č. 754840.

Technický opis

Dĺžka násady	285 mm
Celková dĺžka	320 mm
Ø hlavy kladiva	32 mm
Materiál násady	hikorové drevo
Dĺžka hlavy s nástavcov	100 mm
Materiál púzdra	Oceľ

Hmotnosť	0,391 kg
Materiál vložky	nylon, biela
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložkaploché Ø hlavy kladiva 32	754720 32
Náhradná nylonová vložkavypuklý Ø hlavy kladiva 32	754730 32
Hikorová násada na kladivá s klinom pre Ø hlavy 32	754840 32