

Garant**Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte, Celková dĺžka: 200mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	700940 200
GTIN	4045197416971
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).

Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čelustí	ozubené
Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná

bez iskier

nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte