



## Silové kombinované kliešte, chrómované, s opláštenou rukoväťou, Celková dĺžka: 200mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	700400 200
GTIN	4003773043089
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Kliešte pochrómované, rukoväťe s viaczložkovým opláštením.

#### Norma:

**DIN ISO 5746.**

#### Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

### Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2,2 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte