

Garant**Stupňovitá čelusť pevná, pre šírku čelustí: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361296 125
GTIN	4045197912435
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené. Vrátae upevňovacích skrutiek.

Použitie:

Na upnutie upínacích čelustí č. 361140 – 361151.

Materiál:

Kalená oceľ.

Vhodné pre:

Č 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G, ako aj Allmatic Titan 1 a Allmatic SC125.

Upozornenie:

Montáž upínacích čelustí pomocou skrutky M6.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	Duo
vhodné pre farebný kód	Titan
vhodné pre farebný kód	Duo Plus
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
vhodné pre farebný kód	LC

vhodné pre farebný kód	LC-GARANT
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	LCV125G
Dĺžka čelustí l	104 mm
Výška h ₁	19 mm
c ₁	94 mm
Šírka čelustí b	125 mm
c	24 mm
Výška čelusti h	39,5 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák