

HOLEX**Základné zariadenie momentového kľúča, Maximálny ťahovací moment:
35Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657500 35
GTIN	4045197566430
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov. **Ťahovanie dolava prestrčením nástrčných nástrojov.** Bez nástrčného nástroja (základný model); vhodné nástrčné nástroje, pozri č. 657582 – 657590.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie kľúče č. 657520.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	35 Nm
---------------------------	-------

Hmotnosť	250 g
Upínač pre nástrčný nástroj	9×12 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Rozsah krútiaceho momentu	7 - 35 Nm
Forma pripojenia	na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Norma	DIN EN ISO 6789
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Merací proces	Krútiaci moment
Celková dĺžka L	180 mm
Kalibrácia	O7
Kalibrácia	O6
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny uťahovací moment 1000	020020 1000
Kalibrácia a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny uťahovací moment 400	020090 400
	020190 1000

Kalibrácia DAkkS a nastavenie Momentový klúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000

Príslušenstvo

Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-3/8	657582 1-3/8
Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 1-3/8	657630 1-3/8
Klúč na nastavenie krútiaceho momentu	657520
Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 1-1/2	657630 1-1/2
Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 1-1/4	657630 1-1/4
Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-1/2	657582 1-1/2
Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-1/4	657582 1-1/4
Skúšačka ťahovacieho momentu pre momentové klúče „SmartCheck“ Maximálny ťahovací moment 10	654650 10
Elektronická skúšačka momentových klúčov „ProTest“ Maximálny ťahovací moment 60	654460 60