

**Kombinované kliešte, leštené, Celková dĺžka: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	701500 140
GTIN	4003773215196
Trieda položky	73F

**Popis****Prevedenie:**

Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).  
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ.

**Technický opis**

Celková dĺžka	140 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	1,8 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čelustí	ozubené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
bez iskier	nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte