



Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada z hikorového dreva, Ø hlavy kladiva: 40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754700 40
GTIN	7610733003471
Trieda položky	73B

Popis

Prevedenie:

Silný ocelový stredový diel s upínacím čapom a manžetou na uchytenie vložiek. Vložky z nylonu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé).

S násadóz z amerického hikorového dreva.

Bez spätného rázu vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradné vložky pozri č. 754720 a 754730.

Náhradná násada z hikorového dreva č. 754840.

Technický opis

Dĺžka násady	315 mm
Celková dĺžka	355 mm
Ø hlavy kladiva	40 mm
Materiál púzdra	Oceľ
Dĺžka hlavy s nástavcov	110 mm
Hmotnosť	0,695 kg

Materiál násady	hickorové drevo
Materiál vložky	nylon, biela
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Hikorová násada na kladivá s klinom pre Ø hlavy 40	754840 40
Náhradná nylonová vložkavypuklý Ø hlavy kladiva 40	754730 40
Náhradná nylonová vložkaploché Ø hlavy kladiva 40	754720 40