

**Silové kombinované kliešte, leštené, Celková dĺžka: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	700440 180
GTIN	4003773033134
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	180 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava
bez iskier	nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte