

HOLEX**Základné zariadenie momentového kľúča, Maximálny ťahovací moment:
80Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657500 80
GTIN	4045197566447
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov. **Ťahovanie dolava prestrčením nástrčných nástrojov.** Bez nástrčného nástroja (základný model); vhodné nástrčné nástroje, pozri č. 657582 – 657590.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie kľúče č. 657520.

Technický opis

Hmotnosť	310 g
----------	-------

Maximálny ťahovací moment	80 Nm
Upínač pre nástrčný nástroj	9×12 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 80 Nm
Forma pripojenia	na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Spätná väzba	s vypínaním
Merací proces	Krútiaci moment
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Celková dĺžka L	240 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia a nastavenie Momentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 400	020090 400
Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
	020190 1000

Kalibrácia DAkkS a nastavenie Momentový klúč bez
stupnice Maximálny uťahovací moment 1000

Príslušenstvo

Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-3/8	657582 1-3/8
Elektronická skúšačka momentových klúčov „ProTest“ Maximálny uťahovací moment 400	654460 400
Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 1-1/4	657630 1-1/4
Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 1-1/2	657630 1-1/2
Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 1-3/8	657630 1-3/8
Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-1/4	657582 1-1/4
Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-1/2	657582 1-1/2
Klúč na nastavenie krútiaceho momentu	657520