

HOLEX**Základné zariadenie momentového kľúča, Maximálny ťahovací moment:
85Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657500 85
GTIN	4045197566454
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov. **Ťahovanie dolava prestrčením nástrčných nástrojov.** Bez nástrčného nástroja (základný model); vhodné nástrčné nástroje, pozri č. 657582 – 657590.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie kľúče č. 657520.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	85 Nm
---------------------------	-------

Hmotnosť	380 g
Upínač pre nástrčný nástroj	9×12 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Rozsah krútiaceho momentu	15 - 85 Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Celková dĺžka L	315 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Forma pripojenia	na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Spätná väzba	s vypínaním
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny uťahovací moment 1000	020020 1000
Kalibrácia a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny uťahovací moment 400	020090 400
	020190 1000

Kalibrácia DAkkS a nastavenie Momentový klúč bez
stupnice Maximálny uťahovací moment 1000

Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových klúčov „ProTest“
Maximálny uťahovací moment 400

654460 400

Klúč na nastavenie krútiaceho momentu

657520

Nástrčná račňa prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-1/2

657582 1-1/2

Nástrčná račňa prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-1/4

657582 1-1/4

Nástrčná račňa Typ hnací štvorhran 1-1/2

657630 1-1/2

Nástrčná račňa prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-3/8

657582 1-3/8

Nástrčná račňa Typ hnací štvorhran 1-3/8

657630 1-3/8

Nástrčná račňa Typ hnací štvorhran 1-1/4

657630 1-1/4