

**Kombinované kliešte, leštené, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	701500 200
GTIN	4003773213253
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čelustí	ozubené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte

