

Garant**Súprava presných klieští na poistné krúžky, 4 dielna pre vnútorné krúžky,
Počet klieští: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	700132 4
GTIN	4045197524850
Trieda položky	71A

Popis**Prevedenie:**

Kovaná časť rukoväti a kĺbu, hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované, zalisované do telesa klieští. Čierne kliešte, brúsená hlava, rukoväť s plastovou povrchovou úpravou.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Norma:

DIN 5256 C – für Innensicherungsringe.

Rozsah balenia:

1 kliešte na poistné krúžky č. 719770 veľ. J1; J2; J3; J4.

Technický opis

Ø hrotov	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
pre Ø vnútorných poistných krúžkov	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Počet klieští	4

celková dĺžka maximálne	140; 180; 225; 320 mm
Použitie klieští na poistné krúžky	vnútorný krúžok rovný
Norma	DIN 5256 C
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky

Príslušenstvo

Presné kliešte na poistné krúžky Typ J3	719770 J3
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J4	719770 J4
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J2	719770 J2
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J1	719770 J1