

**HOLEX****Silové kombinované kliešte, lesklé, Celková dĺžka: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	700450 180
GTIN	4045197283511
Trieda položky	72B

**Popis****Prevedenie:**

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Lesklé kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiál:**

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

**Technický opis**

Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	svetlý
bez iskier	nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte