

HOLEX**Silové kombinované kliešte, lesklé, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	700450 200
GTIN	4045197283528
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Lesklé kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2,2 mm
Celková dĺžka	200 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	svetlý
bez iskier	nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte