



Momentový klúč s nastavovacou stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 2100Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657235 2100
GTIN	4571141276457
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:

Jednoramenný momentový klúč, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra, s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu. S prepínateľnou hlavou račne a štvorhranným upínačom pre nástavce nástrčkových klúčov.

Merné jednotky: Nm. S ryhovanou kovovou rukoväťou.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastavenej hodnoty sa klúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom klúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789. Používajte len nástrčné klúče s poistným otvorom.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	2100 Nm
Pohonný štvorhran	1 palec
Hmotnosť	17000 g
Ukazovateľ	analogová
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Členenie stupnice 1 dielik =	10 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	500 - 2100 Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Celková dĺžka L	1899 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Spätná väzba	s vypínaním
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	1750 mm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Druh produktu	Momentové kľúče