

HOLEX**6-hranný uhlový klúč poniklovaný, Šesthran: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626037 12
GTIN	4045197921222
Trieda položky	62C

Popis**Prevedenie:**

Niklovaný povrch.

Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

Upozornenie:

Uhlové skrutkovače HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho e-shopu (č. 626039 a č. 626042).

Technický opis

Šesthran	12 mm
Povrch	poniklovaný
Dĺžka ramien	137×57 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač