

Garant**Zalamovací momentový klúč so stupnicou, Maximálny uťahovací moment: 5Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657735 5
GTIN	4045197684806
Trieda položky	61E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenný momentový klúč, nastaviteľný podľa stupnice a samočinne vypínací. **Lomený uvoľňovací mechanizmus zabraňuje nechcenému nadmernému utiahnutiu. Uťahovanie doľava** prestrčením nástrčných nástrojov.

Merné jednotky: Nm

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa klúč viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Vďaka spusteniu dlhou dráhou dostane používateľ jednoznačný signál, že bola dosiahnutá nastavená hodnota.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

±6 % nastavenej hodnoty.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789. Vhodné nástrčné nástroje č. 657582 – 657950.

Technický opis

Ukazovateľ	analogová
Maximálny uťahovací moment	5 Nm
Hmotnosť	290 g

Upínač pre nástrčný nástroj	9×12 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Členenie stupnice 1 dielik =	0,025 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [I ₂]	18,3 mm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Merací proces	Krútiaci moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [I ₁]	191,5 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Celková dĺžka L	222 mm
Forma pripojenia	na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I ₃]	191,3 mm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie dlhej dráhy
Spätná väzba	s vypínaním
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	optická
Signalizácia spustenia	haptická
Funkcia sklopenia	áno
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkksMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
KalibráciaMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 400	020010 400

Príslušenstvo

Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 1-1/2	657630 1-1/2
Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 1-1/4	657630 1-1/4
Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-3/8	657582 1-3/8
Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-1/4	657582 1-1/4
Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 1-3/8	657630 1-3/8
Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-1/2	657582 1-1/2