

**Garant****Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte, Celková dĺžka: 160mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	700940 160
GTIN	4045197416957
Trieda položky	71B

## Popis

**Prevedenie:**

Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).

Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ.

## Technický opis

Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Celková dĺžka	160 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3,1 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čelustí	ozubené
Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná

bez iskier

nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte