

Garant**Silové kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	700340 200
GTIN	4045197416933
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,8 mm
Celková dĺžka	200 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2,2 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ

Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte