



Nástrčná rača prepínateľná s vyhadzovačom QuickRelease, Typ hnací štvorhran: 2-1/2palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657590 2-1/2
GTIN	4018754139637
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Nástrčná rača prestaviteľná, s vyhadzovačom.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

Technický opis

Vkladacia stopka	14×18 mm
Dlhodobá zaťažiteľnosť	200 Nm
Výška h	22,3 mm
Šírka b	41 mm
Počet zubov	36
Séria	725QR/20
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	38,5 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Západkové koliesko prepínateľné	áno
Západkové koliesko s vyhadzovačom	áno
Druh produktu	Račňa