

HOLEX**Základné zariadenie momentového kľúča, Maximálny ťahovací moment:
12Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657500 12
GTIN	4045197566010
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov. **Ťahovanie dolava prestrčením nástrčných nástrojov.** Bez nástrčného nástroja (základný model); vhodné nástrčné nástroje, pozri č. 657582 – 657590.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie kľúče č. 657520.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	12 Nm
---------------------------	-------

Hmotnosť	190 g
Upínač pre nástrčný nástroj	9×12 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Rozsah krútiaceho momentu	2 - 12 Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia	na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Celková dĺžka L	125 mm
Spätná väzba	s vypínaním
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny uťahovací moment 1000	020020 1000
Kalibrácia a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny uťahovací moment 400	020090 400
	020190 1000

Kalibrácia DAkKS a nastavenieMomentový klúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000

Príslušenstvo

Skúšačka ťahovacieho momentu pre momentové klúče „SmartCheck“ Maximálny ťahovací moment 10

654650 10

Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-1/2

657582 1-1/2

Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-1/4

657582 1-1/4

Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 1-1/4

657630 1-1/4

Klúč na nastavenie krútiaceho momentu

657520

Elektronická skúšačka momentových klúčov „ProTest“ Maximálny ťahovací moment 60

654460 60

Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 1-3/8

657630 1-3/8

Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-3/8

657582 1-3/8

Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 1-1/2

657630 1-1/2