



Nástrčná rača úzka s nižšie uloženým prepínačom, Typ hnací štvorhran: 2-1/2palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657640 2-1/2
GTIN	4000896179701
Trieda položky	630

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Štíhla nástrčná rača s nižšie uloženým prepínačom.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

Technický opis

Šírka b	40 mm
Dlhodobá zaťažiteľnosť	320 Nm
Výška h	14,3 mm
Vkladacia stopka	14×18 mm
Počet zubov	40
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	36 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu	Račňa