



## Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou, Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 2/25mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675220 2/25
GTIN	4013288014818
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

S torznou zónou, **kalené**. Torzná zóna znižuje silové špičky pri skrutkovaní. Tým sa chráni profil skrutky a predlžuje sa jej životnosť (okrem veľkosti TX40).

#### Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, **kalená**.

### Technický opis

Celková dĺžka	25 mm
Veľkosť krížovej drážky	2
Bit-šesthranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	855/1 TZ PZ
Norma	DIN ISO 1173
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Farebné kódovanie	áno

Druh produktu

Bitový nástroj