



Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 35mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754800 35
GTIN	7610733087099
Trieda položky	73B

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový diel s upínacím čapom a manžetou na uchytenie vložiek. Vložky z nylonu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé).

S takmer nerozbitnou rukoväťou zo sklolaminátu SUPERGLAS, rukoväť z čierneho plastu.

Bez spätného rázu vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodnené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné úderky pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradné vložky pozri č. 754720 a 754730.

Technický opis

Hmotnosť	0,597 kg
Dĺžka násady	295 mm
Materiál násady	sklenené vlákno
Celková dĺžka	330 mm
Materiál púzdra	Oceľ
Ø hlavy kladiva	35 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	105 mm

Séria	PB 303
Materiál vložky	nylon, biela
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložkavypuklý Ø hlavy kladiva 35	754730 35
Náhradná nylonová vložkaploché Ø hlavy kladiva 35	754720 35