

HALDER**Kombinované kladivo, Ø hlavy kladiva: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754880 30
GTIN	4030618303039
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Kombinované **zámočnícke a mäkké kladivo**. Hlava z vysoko zušľachtenej ocele s vymeniteľnou mäkkou vložkou z oderuvzdorného nylonu. Násada z ocelevej rúry s gumovou rukoväťou odolnou proti oleju.

Náhradný diel:

Nylonová vložka č. 754910 veľ. 30.

Technický opis

Celková dĺžka	290 mm
Materiál púzdra	kalená oceľ, indukčne tvrdená
Ø hlavy kladiva	30 mm
Materiál násady	Oceleová rúra
Hmotnosť	0,6 kg
Séria	FERROPLEX®
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá (jednostranná)
Dĺžka hlavy	104 mm
Označenie výrobcu	SIMPLEX
bez spätného rázu	nie
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 30

754910 30