



Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, dlhých s ryhovaním, Počet skrutkovačov: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627191 7
GTIN	7610733273546
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°.

Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Výhoda:

Vďaka rebrovaniu podľa ISO 13444 typ B sa zvyšuje schopnosť uchopenia vo vlhkom alebo zaolejovanom prostredí a tým vzrastá aj bezpečnosť.

Obsah:

1 uhlový skrutkovač Č. 627190: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Skladovanie v: Plastový držiak

Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Počet skrutkovačov	7
Označenie výrobcu	Bezpečnostný uhlový skrutkovač
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Povrch	chrómovaná
Prevedenie stopky	okrúhly, vrúbkovaný

Farebné kódovanie	nie
Plastové opláštenie stopky	nie
Gulôčková hlava na dlhom ramene	áno
100-stupňový uhol	nie
Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 1,5	627190 1,5
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 2,5	627190 2,5
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 4	627190 4
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 6	627190 6
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 3	627190 3
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 2	627190 2
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 5	627190 5