



## PrecisionBit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3, Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 0/25mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 675281 0/25   |
| GTIN             | 7610733211296 |
| Trieda položky   | 63E           |

### Popis

#### Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

Výrazná pružnosť a húževnatosť s vysokou tvrdosťou pre dlhú životnosť nástroja. Vysoko presné výstupné hroty pre dokonalé zapadnutie do skrutky a „Anti-Cam-Out“. Nano povrchová úprava je **farebným kódovaním** a zároveň atraktívnou **proti korózii**.

#### Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

### Technický opis

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Veľkosť krížovej drážky | 0                              |
| Celková dĺžka           | 25 mm                          |
| Bit-šesthranná stopka   | C 6,3                          |
| Označenie výrobcu       | PrecisionBits                  |
| Norma                   | DIN ISO 1173                   |
| Výstupný profil         | Skrutkovač na skrutky Phillips |

Druh produktu

Bitový nástroj