

objednávka

Pár rukavíc Tegera® 8802 Infinity, Veľkosť rukavíc: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094365 10
GTIN	7340118318820
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Univerzálna rukavica novej série Infinity s **vynikajúcou hmatovou vlastnosťou** a dobrým úchopom. S vnútornou stranou odolnou voči oleju a masťote. Odolná voči **kontaktnému teplu do 100 °C**.

Tegera® 8802 Infinity. Robustné montážne rukavice s hustou dvojitou povrchovou úpravou z nitrilu a nitrilovej peny s PU na báze vody, vhodné pre mierne masťotné a vlhké pracovné prostredie.

Norma:

EN 407

EN 388; EN 420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	10
Séria	Tegera®
Kategória ochrany	kategória II

Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	6
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Podkladový materiál	Nylón
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna / žltá
Technológia štrikovania	18G
Kontaktné teplo do	100 °C
Použitie	viacrazové
Druh produktu	Viacúcelové rukavice