

**PrecisionBit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3, Šírka čepele: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	675300 4
GTIN	7610733211579
Trieda položky	63E

**Popis****Prevedenie:**

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

Výrazná pružnosť a húževnatosť s vysokou tvrdosťou pre dlhú životnosť nástroja. Vysoko presné výstupné hroty pre dokonalé zapadnutie do skrutky a „Anti-Cam-Out“. Nano povrchová úprava je **farebným kódovaním** a zároveň atraktívnou **proti korózii**.

**Použitie:**

Pre skrutky s drážkou podľa normy DIN 3127, príp. DIN ISO 2351-1.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Materiál:**

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

**Technický opis**

Hrúbka reznej hrany	0,6 mm
Šírka čepele	4 mm
Celková dĺžka	25 mm
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	PrecisionBits
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Bitový nástroj

