

HALDER**Kladivo bez spätného rázu s násadou z ocelevej rúrky, Ø hlavy kladiva: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754900 40
GTIN	4030618301707
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Silný ocelový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. **Bez spätného rázu** vďaka ocelovým guľôčkam v telese kladiva.

Násada z ocelevej rúry s gumovou rukoväťou odolnou proti oleju.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné úder pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.

Technický opis

Celková dĺžka	300 mm
Hmotnosť	0,805 kg
Materiál púzdra	Ocelová rúra
Materiál násady	Ocelová rúra
Ø hlavy kladiva	40 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	115 mm
Séria	SUPERCRAFT®
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá
Označenie výrobcu	SUPERCRAFT

Povrch	Práškově nanášený lak
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 40	754910 40
---	-----------