



## Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 60mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754800 60
GTIN	7610733087129
Trieda položky	73B

### Popis

#### Prevedenie:

Silný oceľový stredový diel s upínacím čapom a manžetou na uchytenie vložiek. Vložky z nylonu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé).

S takmer nerozbitnou rukoväťou zo sklolaminátu SUPERGLAS, rukoväť z čierneho plastu.

**Bez spätného rázu** vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodnené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

#### Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné úderky pri montážnych prácach.

#### Náhradný diel:

Náhradné vložky pozri č. 754720 a 754730.

### Technický opis

Dĺžka hlavy s nástavcov	120 mm
Celková dĺžka	420 mm
Ø hlavy kladiva	60 mm
Dĺžka násady	360 mm
Hmotnosť	1,59 kg
Materiál násady	sklenené vlákno
Materiál púzdra	Oceľ

Séria	PB 303
Materiál vložky	nylon, biela
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

### Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložkavypuklý Ø hlavy kladiva 60	754730 60
Náhradná nylonová vložkaploché Ø hlavy kladiva 60	754720 60