

Garant**Rýchlovýmenný adaptér ER25, d=42,5, Ø napnutia: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319285 12
GTIN	4045197922809
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:****Rýchlovýmenný systém vyvrtávacích tyčí.**

Rýchlovýmenný adaptér sa naskrutkuje do valcového upínacieho puzdra alebo držiaka VDI na priame prispôsobenie pomocou upínacej matice s vonkajším závitom.

Použitie:

Pre vnútorné obrábanie s vyvrtávacími tyčami.

Vhodné pre:

Vyvrtavacie tyče s 1, 2 alebo 3 upínacími plochami.

Rozsah balenia:

Uzatváracie skrutky pre otvory chladiaceho kanála, vodiaca vložka.

Upozornenie:

Prednastavenie napr. pomocou GARANT č. 354760 VG1 alebo 355010 VGBASIC s redukciou č. 354773 (puzdro č. 313291 veľkosť 25 s dodatočnou redukciou č. 319426; 319428 každá vo veľkosti 40/32).

Technický opis

Atribút Názov produktu	d=42,5
Druh produktu	Rýchlovýmenný adaptér

