

**Garant****Rýchlovýmenný adaptér ER25, d=42,5, Ø napnutia: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319285 16
GTIN	4045197922885
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:****Rýchlovýmenný systém vyvrtávacích tyčí.**

Rýchlovýmenný adaptér sa naskrutkuje do valcového upínacieho puzdra alebo držiaka VDI na priame prispôsobenie pomocou upínacej matice s vonkajším závitom.

**Použitie:**

Pre vnútorné obrábanie s vyvrtávacími tyčami.

**Vhodné pre:**

Vyvrtávacie tyče s 1, 2 alebo 3 upínacími plochami.

**Rozsah balenia:**

Uzatváracie skrutky pre otvory chladiaceho kanála, vodiaca vložka.

**Upozornenie:**

Prednastavenie napr. pomocou GARANT č. 354760 VG1 alebo 355010 VGBASIC s redukciou č. 354773 (puzdro č. 313291 veľkosť 25 s dodatočnou redukciou č. 319426; 319428 každá vo veľkosti 40/32).

**Technický opis**

Atribút Názov produktu	d=42,5
Druh produktu	Rýchlovýmenný adaptér

---

## Príslušenstvo

Montážna pomôcka Pre rýchlovýmenný systém  
vyvrtávacích tyčí 16

---

319299 16