

**Garant****Upínacie puzdro valcovité, Klieština ER: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319291 32     |
| GTIN             | 4045197922908 |
| Trieda položky   | 31V           |

**Popis****Prevedenie:****Rýchlovýmenný systém vyvrtávacích tyčí.**

Je možné zaviest' do štandardného držiaka vyvrtávacích tyčí alebo do držiaka vrtákov s vymeniteľnými doštičkami prostredníctvom vonkajších priemerov.

**Použitie:**

Pre vnútorné obrábanie s vyvrtávacími tyčami.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice s vonkajším závitom.

**Upozornenie:**

Prednastavenie napr. pomocou GARANT č. 354760 VG1 alebo 355010 VGBASIC s redukcíou č. 354773 (puzdro č. 313291 veľkosť 25 s dodatočnou redukcíou č. 319426; 319428 každá vo veľkosti 40/32).

Možnosť priameho upnutia upínacích klieští ER.

**Technický opis**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Ø d <sub>1</sub> | 40 mm     |
| vhodné pre       | Č. 319286 |
| Závit M          | M40×1,5   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Ø základného držiaka d <sub>2</sub>     | 49,5 mm         |
| l <sub>2</sub> s vymeniteľným adaptérom | 53 mm           |
| l <sub>2</sub> s upínacou klieštinou ER | 25,5 mm         |
| Druh produktu                           | Upínacie púzdro |