

Garant**Rýchlovýmenný adaptér ER32, d=42,5, Ø napnutia: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319286 20 |
| GTIN | 4045197922878 |
| Trieda položky | 31V |

Popis**Prevedenie:****Rýchlovýmenný systém vyvrtávacích tyčí.**

Rýchlovýmenný adaptér sa naskrutkuje do valcového upínacieho puzdra alebo držiaka VDI na priame prispôsobenie pomocou upínacej matice s vonkajším závitom.

Použitie:

Pre vnútorné obrábanie s vyvrtávacími tyčami.

Vhodné pre:

Vyvrtávacie tyče s 1, 2 alebo 3 upínacími plochami.

Rozsah balenia:

Uzatváracie skrutky pre otvory chladiaceho kanála, vodiaca vložka.

Upozornenie:

Prednastavenie napr. pomocou GARANT č. 354760 VG1 alebo 355010 VGBASIC s redukciou č. 354773 (puzdro č. 313291 veľkosť 25 s dodatočnou redukciou č. 319426; 319428 každá vo veľkosti 40/32).

Technický opis

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Atribút Názov produktu | d=42,5 |
| Druh produktu | Rýchlovýmenný adaptér |

