

**Garant****Upínacie puzdro valcovité, Klieština ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319291 25
GTIN	4045197922892
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:****Rýchlovýmenný systém vyvrtávacích tyčí.**

Je možné zaviesť do štandardného držiaka vyvrtávacích tyčí alebo do držiaka vrtákov s vymeniteľnými doštičkami prostredníctvom vonkajších priemerov.

**Použitie:**

Pre vnútorné obrábanie s vyvrtávacími tyčami.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice s vonkajším závitom.

**Upozornenie:**

Prednastavenie napr. pomocou GARANT č. 354760 VG1 alebo 355010 VGBASIC s redukciou č. 354773 (puzdro č. 313291 veľkosť 25 s dodatočnou redukciou č. 319426; 319428 každá vo veľkosti 40/32).

Možnosť priameho upnutia upínacích klieští ER.

**Technický opis**

Ø d <sub>1</sub>	32 mm
vhodné pre	Č. 319285
Závit M	M32×1,5

Ø základného držiaka d <sub>2</sub>	41,5 mm
l <sub>2</sub> s vymeniteľným adaptérom	49,5 mm
l <sub>2</sub> s upínacou klieštinou ER	21 mm
Druh produktu	Upínacie púzdro