

Garant**VDI držiak, Klieština ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319292 25
GTIN	4045197922915
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:****Rýchlovýmenný systém vyvrtávacích tyčí.**

Rýchlovýmenné adaptéry č. 319285; 319286; 319289 sa naskrutkujú priamo do držiaka. Najstabilnejšia kombinácia s minimálnym vyčnievaním.

Použitie:

Pre vnútorné obrábanie s vyvrtávacími tyčami.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice s vonkajším závitom.

Upozornenie:

Prednastavenie napr. pomocou GARANT č. 354760 VG1 alebo 355010 VGBASIC s redukciou č. 354773 (puzdro č. 313291 veľkosť 25 s dodatočnou redukciou č. 319426; 319428 každá vo veľkosti 40/32).

Možnosť priameho upnutia upínacích klieští ER.

Technický opis

Vonkajší Ø D ₃	68 mm
Vonkajší Ø D ₁	30 mm

l_2 s upínacou klieštinou ER	36 mm
l_2 s vymeniteľným adaptérom	64,5 mm
x s vymeniteľným adaptérom	116 mm
x s upínacou klieštinou ER	87 mm
Ø základného držiaka d_2	52 mm
Závit M	M32×1,5
Druh produktu	Rýchlovýmenný adaptér