

Garant**VDI držiak, Klieština ER: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319292 32
GTIN	4045197922922
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:****Rýchlovýmenný systém vyvrtávacích tyčí.**

Rýchlovýmenné adaptéry č. 319285; 319286; 319289 sa naskrutkujú priamo do držiaka. Najstabilnejšia kombinácia s minimálnym vyčnievaním.

Použitie:

Pre vnútorné obrábanie s vyvrtávacími tyčami.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice s vonkajším závitom.

Upozornenie:

Prednastavenie napr. pomocou GARANT č. 354760 VG1 alebo 355010 VGBASIC s redukciou č. 354773 (puzdro č. 313291 veľkosť 25 s dodatočnou redukciou č. 319426; 319428 každá vo veľkosti 40/32).

Možnosť priameho upnutia upínacích klieští ER.

Technický opis

Vonkajší Ø D ₃	83 mm
Vonkajší Ø D ₁	40 mm

l ₂ s upínacou klieštinou ER	39 mm
l ₂ s vymeniteľným adaptérom	65,7 mm
x s vymeniteľným adaptérom	125 mm
x s upínacou klieštinou ER	98 mm
Závit M	M40×1,5
Ø základného držiaka d ₂	58 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenný adaptér