

**HALDER****Kladivo bez spätného rázu s násadou z ocelevej rúrky, Ø hlavy kladiva: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754900 50
GTIN	4030618301721
Trieda položky	73W

**Popis****Prevedenie:**

Silný ocelový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. **Bez spätného rázu** vďaka ocelovým guľôčkam v telese kladiva.

Násada z ocelevej rúry s gumovou rukoväťou odolnou proti oleju.

**Použitie:**

Na vyrovnávanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné úder pri montážnych prácach.

**Náhradný diel:**

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.

**Technický opis**

Hmotnosť	1,15 kg
Materiál púzdra	Ocelová rúra
Celková dĺžka	310 mm
Ø hlavy kladiva	50 mm
Materiál násady	Ocelová rúra
Dĺžka hlavy s nástavcov	120 mm
Séria	SUPERCRAFT®
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá
Označenie výrobcu	SUPERCRAFT

Povrch	Práškově nanášený lak
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

---

## Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 50	754910 50
---	-----------