

**Kombinované kliešte, lesklé, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	701520 160
GTIN	4045197282583
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).
Lesklé kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Technický opis

Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Celková dĺžka	160 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3,1 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čelustí	ozubené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	svetlý
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte

