

HALDER**Kladivo bez spätného rázu s násadou z hikorového dreva, Ø hlavy kladiva: 70mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	755100 70
GTIN	4030618301653
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. **Bez spätného rázu** vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva.

Násada z hikorového dreva 1a.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné úderý pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.

Náhradná násada z hikorového dreva č. 755140.

Technický opis

Dĺžka hlavy s nástavcov	150 mm
Materiál púzdra	Oceľová rúra
Hmotnosť	2,215 kg
Materiál násady	hikorové drevo
Celková dĺžka	370 mm
Ø hlavy kladiva	70 mm
Séria	SUPERCRAFT®
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá

Označenie výrobcu	SUPERCRAFT
Zabezpečenie Kryt-násada	Hliníkový klin a poistný kolík
Povrch	Práškovy nanášaný lak
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Hikorová násada na kladivá Pre Ø hlavy kladiva 60+70	755140 60+70
Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 70	754910 70