



Priehľadný brúsny kotúč SLTR Control, (ZA) na ocel' a nehrdzavejúcu ocel', Ø 125 mm, Zrinitosť: 60



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565446 60
GTIN	4027497579396
Trieda položky	53L

Popis

Prevedenie:

Vejárovitý brúsny kotúč so **zorným polom**, ktoré umožňuje vidieť na obrobok. Veľmi vysoká hustota povlaku a dobrá životnosť nástroja.

Použitie:

Ideálny na jemné obrábanie.

Technický opis

Ø kotúčov	125 mm
Zrinitosť	60
Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	šikmý s lamelovým presahom
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brusivo	ZA

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
Transparentné slučky	áno
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		