

HALDER

Predklepávacia palička bez spätného rázu, Hlava kladiva Ø (mm) / hmotnosť (kg): 80/4

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	755400 80/4
GTIN	4030618301851
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. **Bez spätného rázu** vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva. S rukoväťou z hikorového dreva 1a.

Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910. Náhradná hikoriová násada pozri č. 755140.

Technický opis

Dĺžka hlavy s nástavcov	200 mm
Ø nárazových plôch vložiek	80 mm
Ø hlavy kladiva	80 mm
Materiál násady	hikorové drevo
Hmotnosť	4,41 kg
Celková dĺžka	880 mm
Materiál púzdra	Oceľ
Dĺžka násady	800 mm
Séria	SUPERCRAFT®
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá
Označenie výrobcu	SUPERCRAFT
bez spätného rázu	áno

Druh produktu

Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 80

754910 80

Hikorová násada na kladivá Pre Ø hlavy kladiva 80

755140 80